


Подъемная консоль (код ЕММТ-12)



Консоль монтируется с помощью Т-образного болта М8 на модуль агрегата. При закреплении важно повернуть Т-болт на 90 градусов к профилю в канавке. Максимальная нагрузка на 1 консоль 500 кг. Консоль поставляется комплектом 4 шт.

Дно секции (код ЕММТ-09)

Материал - кислотостойкая нержавеющая сталь.


Уплотнение (код ЕММТ-14)

Уплотнение дна секции агрегата гигиенического исполнения.

Слив (код ЕММТ-15)

Устройство слива конденсата (R15) для подключения к дну секции агрегата.

Термометр (код ЕММТ-16)



Стрелочный, погружного типа, от -40 до +40 °С.


Защита, дорожка (код ЕММТ-20)

Самоклеющаяся на дно секции агрегата большого типоразмера полоса/дорожка (2 м) для защиты от скольжения.

Защита, след и ручка (код ЕММТ-21)

Защита в форме следа ноги (из рифленого листового алюминия) и поручня (из армированного стекловолокном нейлона). Защита монтируется в секцию агрегата большого типоразмера Т-болтом М8.

Защитный выключатель (код МІЕТ-АF-06)



Подключается кабелем к двигателям вентилятора. Подбирается для конкретного типа и мощности двигателя, а также возможного преобразователя частоты.

- Класс защиты IP54
- Кабель и винтовые соединения между выключателем и двигателем должны соответствовать действующим EMC-директивам в части подключения внешнего преобразователя частоты.

Манометр для измерения расхода воздуха (МІЕТ-АF-09)

